

Fiche produit

Caractéristiques

15836

Acti9 - sonde murale réglable - pour THP1 & 2

- +/-3°C



Principales

Gamme de produit	Acti9
Type de produit ou équipement	Sonde de température réglable
Application	Bâtiment

Complémentaires

Plage de réglage de la température	-3...3 °C
Plage de mesure de température	-50...125 °C
Support de montage	Mural
Emplacement de montage	Intérieur
Longueur	80 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,4 cm
Largeur de l'emballage 1	7,7 cm
Longueur de l'emballage 1	9,3 cm
Poids de l'emballage 1	76,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	66
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	5,573 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------