

Fiche produit

Caractéristiques

29349

ComPacT NSX 250 - platine avec interverrouillage mécanique IVM



Principales

Gamme de produit	ComPacT NSX100...250
Gamme	ComPacT
Type de produit ou équipement	Platine
Application	Verrouillage
Compatibilité de gamme	ComPacT ComPacT NSX disjoncteur disjoncteur
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de verrouillage
[Us] tension d'alimentation	24...250 V CC 48...415 V CA à 50/60 Hz 440 V CA à 60 Hz

Complémentaires

Compatibilité de gamme	ComPacT NSX
Accessoires associés	ComPacT NSX100 à 250

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	31,0 cm
Largeur de l'emballage 1	11,0 cm
Longueur de l'emballage 1	38,0 cm
Poids de l'emballage 1	4,076 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	21
Hauteur de l'emballage 2	50,0 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	103,0 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	 Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------