


Fiche produit

Caractéristiques

33644

ComPacT NS - adaptateurs de raccordement pour cosses - 3P - pour NS630-1600



Principales

Type de produit ou équipement	Adaptateur cosse de raccordement
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de connexion
Compatibilité de gamme	ComPacT ComPacT INS ComPacT ComPacT INV Masterpact MasterPacT NT ComPacT ComPacT NS630b...1600
Type d'offre	C4
Description des pôles	3P
Quantité du lot	Lot de 3
Courant nominal (In)	1600 A

Complémentaires

Mode d'installation	Extraire Fixe
Emplacement du raccordement	Face arrière Face avant
Type d'accessoire / élément séparé	Pièce détachée pour ComPacT NS630b...1600

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,7 cm
Largeur de l'emballage 1	21 cm
Longueur de l'emballage 1	26,5 cm
Poids de l'emballage 1	4,21 kg
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	4
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	17,415 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	32
Hauteur de l'emballage 3	45 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	159 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------