

## Fiche produit

### Caractéristiques

# 82465

## Mureva - prise mobile industrielle - 32 A - 2P - 20-25 V CA - IP67



### Principales

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Gamme                         | Mureva               |
| Type de produit ou équipement | Fiche banane femelle |
| Nom de l'appareil             | Mureva socket        |
| Catégorie de fiche, prise     | Très basse tension   |
| Description des pôles         | 2P                   |
| Type de réseau                | CA                   |
| Norme de prise                | Industriel           |

### Complémentaires

|                                       |                                                                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forme de boîte à bouton, prise, fiche | Droit                                                                                        |
| Courant nominal (In)                  | 32 A                                                                                         |
| Tension assignée de service (Us)      | 20...25 V                                                                                    |
| Fréquence du réseau                   | 50/60 Hz                                                                                     |
| Matière de fiche, prise               | Enveloppe : polymère technique auto-extinguible                                              |
| Matière des contacts                  | Broches : acier inoxydable<br>Manchons : laiton plaqué nickel<br>Ressorts : acier inoxydable |
| Raccordement                          | Vis imperdables                                                                              |
| Section de câble                      | 4...10 mm²                                                                                   |
| Diamètre extérieur du câble           | 6...23 mm                                                                                    |
| Entrée de câble                       | Presse-étoupe                                                                                |
| Type de filetage                      | Pg 21                                                                                        |
| Poids du produit                      | 0,208 kg                                                                                     |
| Hauteur                               | 73 mm                                                                                        |
| Largeur                               | 73 mm                                                                                        |
| Profondeur                            | 159 mm                                                                                       |
| Couleur                               | Gris (RAL 7035)                                                                              |
| Code couleur tension                  | Violet                                                                                       |

### Environnement

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Normes                        | CEI 60309-1<br>CEI 60309-2                   |
| Degré de protection IP        | IP67 se conformer à CEI 60529                |
| Tenue aux chocs IK            | IK08 conforming to EN 62262                  |
| Tenue au feu                  | 850 °C se conformer à CEI 60695-2-1          |
| Humidité relative             | 50 % à 40 °C<br>70 % à 30 °C<br>90 % à 20 °C |
| Température de fonctionnement | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C             |

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 7,2 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 7,2 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 14,5 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 190,0 g  |
| Type d'emballage 2             | BB1      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 11,8 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 21,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 27,5 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 2,02 kg  |
| Type d'emballage 3             | S03      |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 30       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30,0 cm  |
| Largeur de l'emballage 3       | 30,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 3      | 40,0 cm  |
| Poids de l'emballage 3         | 6,547 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                              |
| Régulation REACH                    |  <a href="#">Déclaration REACH</a>                |
| Directive RoHS UE                   | Conforme aux dérogations                                                                                                           |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                |
| Régulation RoHS Chine               |  <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a> |
| Information sur les exemptions RoHS |  <a href="#">Oui</a>                            |
| Profil de circularité               | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                               |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|