

## Fiche produit

### Caractéristiques

# 82952

## PratiKa - socle de prise industrielle droite - 16 A - 3P - 20-25 V CA - IP67



### Principales

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Gamme                         | Mureva             |
| Type de produit ou équipement | Prise              |
| Nom de l'appareil             | Mureva socket      |
| Catégorie de fiche, prise     | Très basse tension |
| Description des pôles         | 3P                 |
| Type de réseau                | CA                 |
| Norme de prise                | Industriel         |

### Complémentaires

|                                       |                                                                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mode d'installation                   | Montage sur panneau                                                                          |
| Forme de boîte à bouton, prise, fiche | Droit                                                                                        |
| Courant nominal (In)                  | 16 A                                                                                         |
| Tension assignée de service (Us)      | 20...25 V                                                                                    |
| Fréquence du réseau                   | 50/60 Hz                                                                                     |
| Matière de fiche, prise               | Enveloppe : polymère technique auto-extinguible                                              |
| Matière des contacts                  | Broches : acier inoxydable<br>Manchons : laiton plaqué nickel<br>Ressorts : acier inoxydable |
| Raccordement                          | Vis imperdables, complètement desserrée                                                      |
| Section de câble                      | 1...2,5 mm <sup>2</sup>                                                                      |
| Poids du produit                      | 0,162 kg                                                                                     |
| Dimension de base                     | 65 x 65 mm                                                                                   |
| Hauteur                               | 65 mm                                                                                        |
| Largeur                               | 65 mm                                                                                        |
| Profondeur                            | 66 mm                                                                                        |
| Couleur                               | Gris (RAL 7035)                                                                              |
| Code couleur tension                  | Violet                                                                                       |

### Environnement

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Normes                        | EN 60309-2<br>EN 60309-1                     |
| Degré de protection IP        | IP67 se conformer à CEI 60529                |
| Tenue aux chocs IK            | IK08 conforming to EN 62262                  |
| Tenue au feu                  | 850 °C se conformer à CEI 60695-2-11         |
| Humidité relative             | 50 % à 40 °C<br>70 % à 30 °C<br>90 % à 20 °C |
| Température de fonctionnement | 35 °C ( 86400 s )                            |

## Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1             | PCE     |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1       |
| Hauteur de l'emballage 1       | 6,0 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 7,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 6,5 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 266,0 g |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                            |
| Régulation REACh                    |  <a href="#">Déclaration REACh</a>              |
| Directive RoHS UE                   | Conforme aux dérogations                                                                                                         |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                              |
| Régulation RoHS Chine               |  <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a> |
| Information sur les exemptions RoHS |  <a href="#">Oui</a>                            |
| Profil de circularité               | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                             |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|