

Fiche produit

Caractéristiques

ABE7FU012

Telefast - cartouche fusible 5x20 - rapide
0,125A - sans voyant



Principales

Gamme de produit	Modicon ABE7
Désignation d'accessoire / de pièce détachée	Fusible à fusion rapide
Type d'accessoires / pièces séparées	Fusible à fusion rapide
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Fusibles
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Embase de connexion
Quantité du lot	Lot de 10

Complémentaires

Courant nominal (In)	0,125 A
Taille du fusible	5 x 20 mm
Type de fusible	À fusion rapide
Indication de tension	Sans
Tension assignée de service (Us)	250 V
Poids du produit	0,01 kg

Environnement

Certifications du produit	UL
---------------------------	----

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,000 cm
Largeur de l'emballage 1	3,000 cm
Longueur de l'emballage 1	5,500 cm
Poids de l'emballage 1	0,900 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	1,000 cm
Largeur de l'emballage 2	3,000 cm
Longueur de l'emballage 2	5,500 cm
Poids de l'emballage 2	10,000 g
Type d'emballage 3	S01
Nb produits dans l'emballage 3	100
Hauteur de l'emballage 3	15,000 cm
Largeur de l'emballage 3	15,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	293,000 g

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------