

Fiche produit

Caractéristiques

DF2GN1161

TeSys DF - cartouche fusible DIN 0 à couteaux
- gG 160A - sans voyant



Principales

Gamme de produit	DF
Gamme	TeSys
Type de produit ou équipement	Fusibles
Nom de l'appareil	fusible à couteaux
Application	Protection
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V CA
Taille du fusible	NH0
Calibre des fusibles	DIN

Complémentaires

[In] courant assigné d'emploi	160 A
Type de fusible	GG
Quantité du lot	Lot de 3
Poids du produit	0,23 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------