

Fiche produit

Caractéristiques

GV7AP04

TeSys GV7 - commande rotative frontale

GV7AP GV7R - poignée rouge



Principales

Gamme	TeSys
Type de produit ou équipement	Poignée rotative
Nom de l'appareil	GV7AP
Compatibilité de gamme	TeSys TeSys GV7 disjoncteur moteur TeSys TeSys GV5 disjoncteur moteur
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de contrôle
Emplacement de montage de poignée tournante	Façade
Style de montage de la commande rotative	Directe

Complémentaires

Couleur de poignée	Rouge
Couleur du plastron de la commande	Jaune
Cadenas de poignée rotative	1 à 3 cadenas 5...8 mm Cadenas sur position OFF
Poids du produit	0,205 kg

Environnement

Degré de protection (IP)	IP40
--------------------------	------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	11,0 cm
Largeur de l'emballage 1	10,0 cm
Longueur de l'emballage 1	9,0 cm
Poids de l'emballage 1	25,0 g

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Profil de circularité	 Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------
