

Fiche produit

Caractéristiques

IMT35228

Multifix air lot de 300 boîtes 1 poste diam. 67 mm, prof. 40 mm



Principales

Gamme de produit	Multifix
Nom du produit	Multifix Air
Type de produit ou équipement	Boîte d'appareillage avec scie-cloche
Équipement inclus	Scie-cloche
Quantité du lot	Lot de 300

Complémentaires

Fonctions disponibles	Système anti-rotation
Nombre de postes	1 poste
Mode de fixation	Par vis
Matière	PP/TPE
Tenue mécanique	Tenue au feu Étanche à l'air
Nuance de la couleur	Boîtier: vert
Entrée de câble	4 prédécoupées
Entraxe	71 mm
Diamètre	67 mm 40 mm
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	39 mm

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...60 °C
Tenue au feu	850 °C
Normes	CEI 60670-1

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	58 cm
Largeur de l'emballage 1	39 cm
Longueur de l'emballage 1	39 cm
Poids de l'emballage 1	7,789 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	75 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm

Longueur de l'emballage 2	120 cm
Poids de l'emballage 2	58,596 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------