

Fiche produit

Caractéristiques

MUR39133

Mureva Styl - Prise courant 2P+T - composable
- IP55 IK08 - connex auto - blanc



Principales

Gamme de produits	Mureva Styl
Type de produit ou équipement	Prise électrique
Présentation du produit	Mécanisme
Configuration des pôles de la prise	2P+T avec obturateurs
Description standard de la prise	Avec contact de terre
Standard de prise	Français
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré Saillie
Courant assigné d'emploi	16 A
Nombre de prises d'alimentation	1
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V AC
Conditions d'utilisation	Intérieur/extérieur
Matériau	Plastique Polypropylène Laiton
Mode de fixation	Par vis
Capacité de serrage des bornes	1...2.5 mm ² for rigid cable(s) 1...2.5 mm ² for stranded cable(s) 1...2.5 mm ² for flexible cable(s)
Longueur de dénudage des fils	13 mm
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	47 mm
Chemical and detergent products resistance	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Labels qualité	NF
Degré de protection (IP)	IP55
Tenue aux chocs (IK)	IK08
Tenue à la flamme	Self-extinguishing 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Température ambiante de fonctionnement	-5...40 °C
Température ambiante de stockage	-25...55 °C

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	62 g
Hauteur de l'emballage 1	4 cm
Largeur de l'emballage 1	7,1 cm
Longueur de l'emballage 1	7,1 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	700 g
Hauteur de l'emballage 2	17 cm
Largeur de l'emballage 2	9 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	60
Poids de l'emballage 3	5,11 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	40 cm
Longueur de l'emballage 3	60 cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------