

## Fiche produit

### Caractéristiques

# NSYBR9F42

## Actassi jeu de 2 montants 19P 42U



### Principales

Gamme de produit	Actassi
Type de produit ou équipement	Montant 19"
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Équipement inclus	Éléments de fixation
Quantité du lot	Lot de 2

### Complémentaires

Emplacement de montage	Support en profondeur
Compatibilité de gamme	Actassi VDA Actassi VDS
Nombre de racks	42U
Mode de fixation	Trous de 9,5 mm carrés
Nombre d'unité de rack	42U
Réglage	Ajustable en profondeur, pas de 25 mm

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,0 cm
Largeur de l'emballage 1	13,0 cm
Longueur de l'emballage 1	189,0 cm
Poids de l'emballage 1	5,422 kg
Type d'emballage 2	P2M
Nb produits dans l'emballage 2	50
Hauteur de l'emballage 2	50,0 cm
Largeur de l'emballage 2	200,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	284,0 kg

### Durabilité de l'offre

Régulation REACh	 <a href="#">Déclaration REACh</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	 <a href="#">Oui</a>

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------