

Fiche produit

Caractéristiques

OVA58000

Exiway ESI - Bloc autonome éclairage sécurité

- SATI - led - IP42



Principales

Nom du produit	Pyros ESI
Type de produit ou équipement	Bloc autonome d'éclairage de secours
Équipement fournis	étiquette picto
Fonction	Autotestable
Alimentation	Non maintenu
Nombre de batteries	1 x 2,4 V 0,8 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Source lumineuse	LED tout LED 2 1,2 W:

Complémentaires

Montage de l'appareil	Saillie plafond Encastré faux plafond Encastré mural Saillie mural
Type de plastron	Face avant transparente
[Ue] tension assignée d'emploi	220/230 V 50 Hz
Puissance consommée en VA	3,5 VA
Puissance consommée en W	0,6 W
Autonomie	1 h
Temps de charge	12 h
Flux lumineux	45 lm
Classe d'isolation électrique	Classe II
Hauteur	116,5 mm
Largeur	292,5 mm
Profondeur	37 mm
Poids du produit	0,44 kg

Environnement

Tenue au feu	850 °C
Certifications du produit	NF Environnement[RETURN]LCIE[RETURN]ENEC
Normes	UL 94 V2 EN/CEI 60598-2-22 CEI 60695-2-10
Température de l'air ambiant en fonctionnement	5...30 °C
Tenue aux chocs IK	IK07
Degré de protection (IP)	IP42

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,500 cm
Largeur de l'emballage 1	12,400 cm
Longueur de l'emballage 1	30,300 cm
Poids de l'emballage 1	504,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	6,436 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	96
Hauteur de l'emballage 3	45,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	65,240 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises Profil de circularité

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------