

Fiche produit

Caractéristiques

OVA58919

Pyros - Bloc de secours évacuation - tranche
led - SATI - IP40



Principales

Gamme de produit	Pyros
Type de produit ou équipement	Blocs à tranche
Équipement inclus	Support de type mural/drapeau
Degré de protection (IP)	IP40
Tenue aux chocs (IK)	IK07

Complémentaires

Type de lampe	LED
[Us] tension d'alimentation	230 V CA 50 Hz
Flux lumineux	45 lm
Autonomie	1 h
Temps de charge	24 H
Consommation électrique	20 mA
Source lumineuse	Blanc LED pour lampe d'éclairage
Classe d'isolation électrique	Classe II

Environnement

Tenue au feu	850 °C
Normes	NF EN 60598-1 EMC directive NF C 71-820 NF EN 60598-2-22 NF C 71-800

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	9,8 cm
Largeur de l'emballage 1	32 cm
Longueur de l'emballage 1	10,6 cm
Poids de l'emballage 1	622 g

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	 Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui

Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------