

Fiche produit

Caractéristiques

OVA58932

Pyros - bloc de secours bi fonctions - à tranche à led - IP40/42



Principales

Gamme de produit	Pyros
Type de produit ou équipement	Blocs à tranche
Équipement inclus	Support de type mural/drapeau
Degré de protection (IP)	IP40
Tenue aux chocs (IK)	IK07

Complémentaires

Type de lampe	LED
[Us] tension d'alimentation	230 V CA 50 Hz
Flux lumineux	45 lm
Autonomie	5 h
Temps de charge	24 H
Consommation électrique	10 mA
Source lumineuse	Blanc LED pour lampe d'éclairage
Classe d'isolation électrique	Classe II

Environnement

Tenue au feu	850 °C
Normes	NF EN 60598-2-22 EMC directive NF EN 60598-1 NF C 71-820 NF C 71-803

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,7 cm
Largeur de l'emballage 1	8,5 cm
Longueur de l'emballage 1	38,5 cm
Poids de l'emballage 1	724 g

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------