

## Fiche produit

### Caractéristiques

# OVA59300

Exiway Smart - Bloc de secours ambiance - report défaut - SATI - IP42



### Principales

Nom du produit	Exiway Smart
Type de produit ou équipement	Bloc autonome d'éclairage de secours
Fonction	SATI avec report de défaut
Afficheur digital	2 digits: affichage groupe et défauts produits
Alimentation	Non maintenu
Nombre de batteries	1 x 2,4 V 2 Ah Ni-MH (Nickel-Metal Hydride)
Source lumineuse	LED 15 0,3 W: lampe d'éclairage

### Complémentaires

Type de lampe	LED
Montage de l'appareil	Saillie plafond Encastré faux plafond Encastré mural Saillie mural
Type de plastron	Face avant sérigraphié
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz
Puissance consommée en VA	2 VA
Puissance consommée en W	0,53 W
Consommation électrique	8,9 mA
Autonomie	1 h
Temps de charge	12 H
Flux lumineux	410 lm
Classe d'isolation électrique	Classe II
Hauteur	240 mm
Largeur	122 mm
Profondeur	45 mm
Poids du produit	0,66 kg
Accessoires associés	OVA59821 OVA59823 OVA59824

### Environnement

Tenue au feu	850 °C
Certifications du produit	NF 413 (Ecolabel)
Normes	NF C 71-820 NF C 71-800 NF EN 60598-1 NF AEAS NF EN 60598-2-22
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...30 °C
Tenue aux chocs IK	IK07 IK10 avec grille de protection (à commander séparément)
Degré de protection (IP)	IP42

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,8 cm
Largeur de l'emballage 1	12,2 cm
Longueur de l'emballage 1	24,8 cm
Poids de l'emballage 1	532,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	6,8 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	96
Hauteur de l'emballage 3	50,0 cm
Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
Longueur de l'emballage 3	120,0 cm
Poids de l'emballage 3	66,16 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------