

Fiche produit

Caractéristiques

R9H13540

Resi9 - épanouisseur pour cable goulottes - 13 modules



Principales

Type de produit ou équipement	Épanouisseur
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de goulotte
Compatibilité de gamme	Opale boîtier Resi9 boîtier
Système d'installation de câblage	Passage des goulottes dans les murs domestiques
Nombre de modules de 18 mm par rangée	13
Destination du produit	Pour le sol Pour le plafond
Normes	NF EN 50085-2-1 NFC 15-100

Complémentaires

Matière	Plastique satin
Tenue au feu	750 °C se conformer à EN/CEI 60695-2-11
Quantité du lot	Lot de 1
Degré de protection IP	IP40 se conformer à EN/CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 conforming to CEI 62262 IK08 conforming to EN 50102
Profondeur	160 mm
Hauteur	220 mm
Largeur	380 mm
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-15...60 °C
--	-------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	16,600 cm
Largeur de l'emballage 1	22,600 cm
Longueur de l'emballage 1	37,300 cm
Poids de l'emballage 1	619,000 g
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	42
Hauteur de l'emballage 2	81,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	38,000 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------