

Fiche produit

Caractéristiques

R9H24404

Resi9 - coffret 24 modules - 4R - en saillie - blanc



Principales

Gamme	Resi9
Nom du produit	Resi9 CX
Type de produit ou équipement	Boîtier
Type d'extensibilité	Coffret de répartition
Nombre de modules 18mm par rangée	24
Équipement fournis	4 x kit de marquage 1 x support de bloc terminal 2 x bornier de terre 1 x face avant 4 x rail Din 4 x protection d'étiquette 5 x obturateur 4 x étiquette avec inscription 6 x support de câbles et goulottes
Type de porte	Sans
Normes	CEI 60670-24 CEI 60670-1
Couleur	Habillage: blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Installation du coffret	En saillie
Nombre de rangées horizontales	4
Nombre de plaques	5 pour 18 mm divisible
[In] courant assigné d'emploi	90 A se conformer à CEI 60670
Type de rail	DIN
Type de châssis plein	Sans châssis plein
Compatibilité des répartiteur, peigne, JdB	Compatible XE
Nombre de borniers	2 terre avec 24 départs
Départs du bornier répartiteur	3 x 25 mm ² + 21 x 4 mm ² pour terre
Matière du coffret	Matériau auto-extinguible
Poids du produit	12,705 kg
Largeur	550 mm
Hauteur	750 mm
Profondeur	148 mm
Profondeur interne	120 mm
Pays cible	France

Environnement

Tenue au feu	750 °C se conformer à EN/CEI 60695-2-11
Degré de protection IP	IP30 sans porte se conformer à EN/CEI 60529 IP40 avec porte se conformer à EN/CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à EN 50102 IK08 se conformer à CEI 62262 IK09 avec porte se conformer à EN 50102 IK09 avec porte se conformer à CEI 62262
Catégorie de surtension	II
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-15...60 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	15,5 cm
Largeur de l'emballage 1	54,5 cm
Longueur de l'emballage 1	64,0 cm
Poids de l'emballage 1	10,35 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	105,0 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	90,0 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------