

## Fiche produit

### Caractéristiques

# R9H24405

Resi9 - coffret 24 modules - 5R - en saillie - blanc



### Principales

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                             | Resi9                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nom du produit                    | Resi9 CX                                                                                                                                                                                                                               |
| Type de produit ou équipement     | Boîtier                                                                                                                                                                                                                                |
| Type d'extensibilité              | Coffret de répartition                                                                                                                                                                                                                 |
| Nombre de modules 18mm par rangée | 24                                                                                                                                                                                                                                     |
| Équipement fournis                | 5 x kit de marquage<br>1 x support de bloc terminal<br>3 x bornier de terre<br>1 x face avant<br>5 x rail Din<br>5 x protection d'étiquette<br>10 x obturateur<br>5 x étiquette avec inscription<br>8 x support de câbles et goulottes |
| Type de porte                     | Sans                                                                                                                                                                                                                                   |
| Normes                            | CEI 60670-24<br>CEI 60670-1                                                                                                                                                                                                            |
| Couleur                           | Habillage: blanc (RAL 9003)                                                                                                                                                                                                            |

### Complémentaires

|                                            |                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installation du coffret                    | En saillie                                                                                                               |
| Nombre de rangées horizontales             | 5                                                                                                                        |
| Nombre de plaques                          | 10 pour 18 mm divisible                                                                                                  |
| [In] courant assigné d'emploi              | 90 A se conformer à CEI 60670                                                                                            |
| Type de rail                               | DIN                                                                                                                      |
| Type de châssis plein                      | Sans châssis plein                                                                                                       |
| Compatibilité des répartiteur, peigne, JdB | Compatible XE                                                                                                            |
| Nombre de borniers                         | 1 terre avec 14 départs<br>2 terre avec 24 départs                                                                       |
| Départs du bornier répartiteur             | 3 x 25 mm <sup>2</sup> + 11 x 4 mm <sup>2</sup> pour terre<br>3 x 25 mm <sup>2</sup> + 21 x 4 mm <sup>2</sup> pour terre |
| Matière du coffret                         | Matériau auto-extinguible                                                                                                |
| Poids du produit                           | 11,9 kg                                                                                                                  |
| Largeur                                    | 550 mm                                                                                                                   |
| Hauteur                                    | 900 mm                                                                                                                   |
| Profondeur                                 | 148 mm                                                                                                                   |
| Profondeur interne                         | 120 mm                                                                                                                   |
| Pays cible                                 | France                                                                                                                   |

## Environnement

|                                                |                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tenue au feu                                   | 750 °C se conformer à EN/CEI 60695-2-11                                                                                                              |
| Degré de protection IP                         | IP30 sans porte se conformer à EN/CEI 60529<br>IP40 avec porte se conformer à EN/CEI 60529                                                           |
| Tenue aux chocs IK                             | IK08 se conformer à EN 50102<br>IK08 se conformer à CEI 62262<br>IK09 avec porte se conformer à EN 50102<br>IK09 avec porte se conformer à CEI 62262 |
| Catégorie de surtension                        | II                                                                                                                                                   |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -15...60 °C                                                                                                                                          |

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 16,0 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 64,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 100,0 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 12,75 kg |
| Type d'emballage 2             | P12      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 6        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 107,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 80,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 120,0 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 90,78 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                |
| Régulation REACh                    | <a href="#">Déclaration REACh</a>                                                                    |
| Sans SVHC REACh                     | Oui                                                                                                  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                  |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                       |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                    |
| Profil de circularité               | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                 |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|