

Fiche produit

Caractéristiques

R9H24428

Resi9 - porte transparente - pour coffret 4 x 24 modules



Principales

Gamme	Resi9
Type de produit ou équipement	Porte
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'enveloppe
Compatibilité de gamme	Resi9 boîtier

Complémentaires

Type de face avant	Transparent
Nombre de rangées horizontales	4
Pas de 9 mm	48
Nombre de modules 18 mm par rangée	24
Nombre total de modules de 18 mm	96
Degré de protection IP	IP40
Tenue aux chocs IK	IK09
Poids du produit	7,26 kg
Largeur	640 mm
Hauteur	840 mm
Profondeur	70 mm
Nuance de la couleur	Transparent
Pays cible	France

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-15...60 °C
------------------------------------------------	-------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,000 cm
Largeur de l'emballage 1	64,000 cm
Longueur de l'emballage 1	84,000 cm
Poids de l'emballage 1	5,570 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	19
Hauteur de l'emballage 2	118,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	120,830 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------