

## Fiche produit

### Caractéristiques

# R9H24429

## Resi9 - porte transparente - pour coffret 5 x 24 modules



### Principales

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Gamme                                      | Resi9                  |
| Type de produit ou équipement              | Porte                  |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire d'enveloppe |
| Compatibilité de gamme                     | Resi9 boîtier          |

### Complémentaires

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Type de face avant                 | Transparent |
| Nombre de rangées horizontales     | 5           |
| Pas de 9 mm                        | 48          |
| Nombre de modules 18 mm par rangée | 24          |
| Nombre total de modules de 18 mm   | 120         |
| Degré de protection IP             | IP40        |
| Tenue aux chocs IK                 | IK09        |
| Poids du produit                   | 8,44 kg     |
| Largeur                            | 640 mm      |
| Hauteur                            | 990 mm      |
| Profondeur                         | 70 mm       |
| Nuance de la couleur               | Transparent |
| Pays cible                         | France      |

### Environnement

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -15...60 °C |
|------------------------------------------------|-------------|

### Emballage

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1             | PCE        |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1          |
| Hauteur de l'emballage 1       | 7,000 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 64,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 99,500 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 6,340 kg   |
| Type d'emballage 2             | P12        |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 17         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 117,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 80,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 122,780 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                    |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                                                                  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                  |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                       |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                    |
| Profil de circularité               | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                 |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|