

Fiche produit

Caractéristiques

S260476

Ovalis - Prise RJ45 - cat.6 STP - grade 3 - multimedia avec plaque Blanc



Principales

Gamme de produit	Ovalis
Type de produit ou équipement	Prise informatique
Présentation du produit	Produit complet
Type de prise informatique	RJ45 8 contact(s) Cat.6 <= 250 MHz
Type de blindage du câble	STP
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Type d'emballage	Capot de protection
Quantité du lot	10 pièces
Vente par quantité indivisible	1
Raccordement	IDC

Complémentaires

Montage du système d'installation	Pose encastrée
Nombre de prises d'alimentation	1
Organisation du câblage	Paire torsadée blindée
Accessoires associés	Actassi s-one Infraplus
Mode de fixation	Par vis
Finition de la surface	Brillant
Nombre de connecteurs libres	1
Matière	Plastique anti-UV: plaque centrale PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	41,7 mm
Profondeur d'encastrement	25,7 mm
Poids du produit	0,059 kg

Environnement

Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	5...35 °C
Normes	ANSI/TIA/EIA-568-B-2-1 CEI 60603-7-5 CEI 60603-7 EN 50173-1 TIA/EIA-568 ANSI/TIA/EIA-568-B-2 ISO/CEI 11801
Degré de protection (IP)	IP21
Tenue aux chocs (IK)	IK04
Caractéristique d'environnement	Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Pétrole Alcool Acétone Résistant aux UV Huile Décolorant

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,600 cm
Largeur de l'emballage 1	8,200 cm
Longueur de l'emballage 1	8,200 cm
Poids de l'emballage 1	80,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	8,100 cm
Largeur de l'emballage 2	17,500 cm
Longueur de l'emballage 2	35,700 cm
Poids de l'emballage 2	821,000 g
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	90
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	40,000 cm
Longueur de l'emballage 3	60,000 cm
Poids de l'emballage 3	8,161 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	 Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------