

Fiche produit

Caractéristiques

VDIG141501

Actassi - panneau coulissant 19P Telecom 50 ports



Principales

Gamme de produit	Actassi
Type de produit ou équipement	Panneau télécom 19"
Équipement fournis	Gestionnaire de câble arrière 1 Montage de 48,26 cm (19 po) à fixation rapide 2 Porte-étiquette 4
Couleur	Gris foncé

Complémentaires

Mode de raccordement	Blocs de raccordement à broches autodénudantes LSA sur PCB
Nombre de ports	50 2
Nombre d'unité de rack	1U
Matière	DC01 feuille métallique 1,2 mm PA66 GF20 pièce en plastique PA (polyamide) 6 pièce en plastique Plastique pièce en plastique
Largeur	490 mm
Profondeur	230 mm
Hauteur	45 mm
Poids du produit	2,8 kg

Environnement

Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-10...55 °C
Normes	CEI 60297 NF C 20-150

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,000 cm
Largeur de l'emballage 1	27,000 cm
Longueur de l'emballage 1	55,000 cm
Poids de l'emballage 1	2,717 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	17,140 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	24
Hauteur de l'emballage 3	45,000 cm

Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	80,560 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	 Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------