

Fiche produit

Caractéristiques

XALFKA2523

Harmony - Boite 1 trou, bouton zb5aa252
telephone et 2no



Principales

Gamme de produit	Harmony XALF
Type de produit ou équipement	Coffret d'ascenseur
Nom de l'appareil	XALF
Application spécifique du produit	Inspection de levage
Profil du dispositif de commande	1 bouton-poussoir encastré
Description de l'opérateur	Symbole téléphone noir 2 NO
Fonctionnement des contacts	À action dépendante

Complémentaires

Matière	Polycarbonate
Poids du produit	0,14 kg
Marquage	CE
Matière des contacts	Alliage d'argent (Ag/Ni)

Environnement

Traitement de protection	TH
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...50 °C
Normes	EN/CEI 60947-1 EN/CEI 60947-5-4 EN/CEI 60947-5-1 EN 81-20 EN/CEI 60947-5-5

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,4 cm
Largeur de l'emballage 1	6,8 cm
Longueur de l'emballage 1	6,8 cm
Poids de l'emballage 1	133 g

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	 Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Dimensions

