

Fiche produit

Caractéristiques

XAPM34

Harmony XAPM - boîte à boutons vide - métallique - sans perçage



Principales

Gamme de produit	Harmony XAP
Type de produit ou équipement	Poste de commande vide moulé sous pression
Nom de l'appareil	XAPM
Taille plateau avant produit	80 x 175 mm
Profondeur utilisable	74,5 mm
Nombre de trous	Non percé
Couleur de la base du boîtier	Bleu
Couleur du capot	Bleu
Matière	Alliage de zinc
Entrée de câble	1 Trou avec obturateur pour presse-étoupe de câble, capacité de serrage: 18 mm 1 trou sans obturateur pour presse-étoupe de câble, capacité de serrage: 18 mm
Montage du produit	Montage encastré
Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529

Complémentaires

Poids du produit	1,16 kg
------------------	---------

Environnement

Traitement de protection	TC
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-40...70 °C
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe I se conformer à CEI 60536 Classe I se conformer à NF C 20-030

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,6 cm
Largeur de l'emballage 1	12 cm
Longueur de l'emballage 1	18,5 cm
Poids de l'emballage 1	1,332 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui

Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------