

## Fiche produit

### Caractéristiques

# XAPM44H29

Harmony XAPM - boîte à boutons vide - alliage de zinc - sans ouverture



### Principales

Gamme de produit	Harmony XAP
Type de produit ou équipement	Poste de commande vide moulé sous pression
Nom de l'appareil	XAPM
Taille plateau avant produit	80 x 220 mm
Profondeur utilisable	74,5 mm
Nombre de trous	Non percé
Couleur de la base du boîtier	Bleu
Couleur du capot	Bleu
Matière	Alliage de zinc
Entrée de câble	1 trou sans obturateur pour presse-étoupe ISO 429248, capacité de serrage: 25 mm
Montage du produit	Montage encastré
Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529

### Complémentaires

Poids du produit	1,41 kg
------------------	---------

### Environnement

Traitement de protection	TC
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Température ambiante de fonctionnement	-40...70 °C
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe I se conformer à CEI 60536 Classe I se conformer à NF C 20-030

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	13,1 cm
Largeur de l'emballage 1	8,8 cm
Longueur de l'emballage 1	23,2 cm
Poids de l'emballage 1	1,61 kg

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 <a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui

Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------