

Fiche produit

Caractéristiques

ZC2JE70

ZC2JE - tête inter posi - tige souple à ressort multi-direction -25/+70°C



Principales

Gamme de produit	OsiSense XC
Nom de gamme	Format spécial
Type de produit ou équipement	Tête d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZC2J
Type de tête	Tête multidirectionnelle
Accessoires associés	XC2J
Corps à associer	ZC2JD1 ZC2JC28 ZC2JD2 ZC2JC2 ZC2JC18 ZC2JC1
Mouvement tête de commande	Multi-directionnel
Type d'unité de commande	À tige souple à ressort rappel de ressort
Type d'approche	Approche multidirectionnelle

Complémentaires

Mouvement d'attaque	Avec toute pièce mobile
Ouverture positive	Sans
Poids du produit	0,19 kg
Matière de la tête	Métal

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,000 cm
Largeur de l'emballage 1	4,500 cm
Longueur de l'emballage 1	15,500 cm
Poids de l'emballage 1	210,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	26
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	5,857 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------