

Fiche produit

Caractéristiques

ZCKE05TK

ZCKE - tête inter posi - rota sans levier attaq dr
et g envir corrosif -25/+70°C





Principales

Gamme de produit	Fins de course Telemecanique XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Type de produit ou équipement	Tête d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZCKE
Type de tête	Tête rotative
Accessoires associés	XCKJ
Levier à associer	ZCKY43 ZCKY81 ZCKY11 ZCKY14 ZCKY13 ZCKY41 ZCKY51 ZCKY52 ZCKY53 ZCKY59 ZCKY91
Corps à associer	ZCKJD35H7 ZCKJ21 ZCKJ2H29 ZCKJ4H29 ZCKJD37H7 ZCKJD35H29 ZCKJ41 ZCKJ21H7 ZCKJ4H7 ZCKJD31 ZCKJ404H29 ZCKJ8H7 ZCKJ5H29 ZCKJ9H7 ZCKJD39H7 ZCKJ1H7 ZCKJD31H29 ZCKJ4104 ZCKJ9H29 ZCKJ6 ZCKJ6H29 ZCKJ8H29 ZCKJ7H7 ZCKJD39 ZCKJ6H7 ZCKJ404H7 ZCKJD37H29 ZCKJ41H29 ZCKJ9 ZCKJ11H7 ZCKJ7H29 ZCKJ2 ZCKJD37 ZCKJ404 ZCKJ4104H7 ZCKJ21H29 ZCKJ7 ZCKJ5H7 ZCKJD31H7 ZCKJ4104H29 ZCKJ8 ZCKJ5 ZCKJD35 ZCKJ1H29 ZCKJ1 ZCKJ41H7 ZCKJ11 ZCKJ4 ZCKJD39H29 ZCKJ2H7 ZCKJ11H29
Mouvement tête de commande	Tournant

Type d'unité de commande	Sans levier rappel de ressort
Type d'approche	Approche latérale, 1 ou 2 sens programmables

Complémentaires

Mouvement d'attaque	De gauche et/ou droite CW et/ou CCW
Ouverture positive	Avec
Matière de la tête	Métal

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Corrosif

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,200 cm
Largeur de l'emballage 1	4,500 cm
Longueur de l'emballage 1	8,700 cm
Poids de l'emballage 1	175,000 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	14
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	15 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	2,590 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	 Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------