



Overview

Lieferzeit	Normalerweise auf Lager
------------	-------------------------

Allgemein

Gelieferte Ausrüstung	CD mit Software Benutzerhandbuch
-----------------------	-------------------------------------

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Tiefe	11,4 cm
Höhe	3,8 cm
Produktgewicht	0,08 kg
Breite	12,1 cm

Conformance

Normen	EN 55022 Klasse A EN 55024 FCC part 15 class A ICES-003
Produktzertifizierungen	AS/NZS 3548 (C-Tick) Klasse A GOST VCCI Klasse A

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...45 °C
Aufstellungshöhe	0 - 10000 ft
Relative Feuchtigkeit	0...95 %
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-5...45 °C
Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 %




Kommunikation & Management

Authentifizierung	Radius
-------------------	--------

Packing Units

Verpackungsgewicht (Lbs)	0,34 kg
Höhe VPE1	5,1 cm
Breite VPE1	23,5 cm
Länge VPE1	15,9 cm

Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Bleifrei	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Optimierte Energieeffizienz	Energieeffizientes Produkt
Take-back	Take-back program available

Contractual warranty

Garantie	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
----------	---------------------------------------