



Galvenā

Diapazons	Altira
Produkta vai sastāvdaļas veids	Žalūzijas pārsega plāksne
Saderība ar	OptiLine 45
Ieīces komplektācija	Mehānisms
Dekoratīvās pamatnes krāsas tonis	Balts (RAL 9010)

Papildinošs

Produkta mērķa pielietojums	OptiLine 45 installation system
Moduļu skaits	2 moduļi
Fiksācijas režīms	Iespraust
Materiāls	ABS + PC
Virsmas apstrāde	Neapstrādāts
Produkta virsmas apdare	Satīns
Augstums	45 mm
Platums	45 mm
Dziļums	10,5 mm
Neto svars	0,009 kg

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5...50 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-15...60 °C
Vides raksturlielumi	UV izturīgs Acetons Hydrogen peroxide (H2O2) Logu tīrīšanas šķidrums Benzīns Balinātājs Alkohols Šķidrās ziepes Eļļa

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,6 cm
1. iepakojuma platums	4,5 cm
1. iepakojuma garums	4,5 cm
1. iepakojuma svars	9 g

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	 Jā
Vides informācijas publiskošana	 Produkta letekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------