



Galvenā

Diapazons	Merten
Dekoratīvais nosaukums	M-Elegance metāls
Produkta vai sastāvdaļas veids	Vāka rāmis

Papildinošs

Rāmja vietu skaits	2-vietīgs
Krāsas tonis	Rodija pelēks
Produkta virsmas apdare	Glancēts
Materiāls	Metāls
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Augstums	90 mm
Platums	163 mm
Dziļums	12 mm

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,700 cm
1. iepakojuma platums	9,500 cm
1. iepakojuma garums	17,200 cm
1. iepakojuma svars	220,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	45
2. iepakojuma augstums	19,800 cm
2. iepakojuma platums	31,200 cm
2. iepakojuma garums	41,000 cm
2. iepakojuma svars	10,112 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija

Informācija par RoHS izņēmumiem	 Jā
Vides informācijas publicēšana	 Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu atbilstīgai pārstrādei
Līguma garantija	
Garantija	18 months