



Galvenā

Range name	Sedna
Diapazons	Sedna
Ierīces pielietojums	Montāža
Function	Vāka rāmis
Rāmja vietu skaits	5-vietīgs
Uzstādīšanas virziens	Horizontāli
Saderība ar	Sedna kontaktligzda
Cover frame color	Balts (RAL 9003)

Papildinošs

Material of visible parts	Termoplastiska ABS-UV stabilizēta
Produkta virsmas apdare	Glancēts
Augstums	80 mm
Platums	370 mm
Dziļums	7 mm
Depth of visual part	7 mm
Neto svars	0,064 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
------------------------	------

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,000 cm
1. iepakojuma platums	8,000 cm
1. iepakojuma garums	37,000 cm
1. iepakojuma svars	51,400 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	80
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	4,756 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	960
3. iepakojuma augstums	105,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	69,074 kg

Piedāvājiel ilgtspēju

Ilgtspējijs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publicēšana	Produkta letekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------