



Galvenā

Range name	Sedna
Diapazons	Sedna
Ierīces pielietojums	Montāža
Function	Vāka rāmis
Rāmja vietu skaits	2-vietīgs
Uzstādīšanas virziens	Vertikāli
Saderība ar	Sedna kontaktligzda
Cover frame color	Krēms

Papildinošs

Material of visible parts	Termoplastiska ABS-UV stabilizēta
Produkta virsmas apdare	Glancēts
Augstums	151 mm
Platums	85 mm
Dziļums	7 mm
Depth of visual part	7 mm
Neto svars	0,029 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
------------------------	------

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,000 cm
1. iepakojuma platums	8,500 cm
1. iepakojuma garums	15,000 cm
1. iepakojuma svars	20,500 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	25
2. iepakojuma augstums	10,000 cm
2. iepakojuma platums	20,500 cm
2. iepakojuma garums	31,000 cm
2. iepakojuma svars	603,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 3. iepakojumā	125
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	40,000 cm
3. iepakojuma garums	60,000 cm
3. iepakojuma svars	3,678 kg

Piedāvājiel ilgtspēju

Ilgtspējijs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publicēšana	Produkta letekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------