



#### Galvenā

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Range name            | Sedna               |
| Diapazons             | Sedna               |
| Ierīces pielietojums  | Montāža             |
| Function              | Vāka rāmis          |
| Rāmja vietu skaits    | 1-vietīgs           |
| Uzstādīšanas virziens | Horizontāli         |
| Saderība ar           | Sedna kontaktligzda |
| Cover frame color     | Balts (RAL 9003)    |

#### Papildinošs

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Material of visible parts | Termoplastiska ABS-UV stabilizēta |
| Produkta virsmas apdare   | Glancēts                          |
| Augstums                  | 85 mm                             |
| Platums                   | 85 mm                             |
| Dziļums                   | 9,7 mm                            |
| Depth of visual part      | 9,7 mm                            |
| Neto svars                | 0,01973 kg                        |

#### Vide

|                        |      |
|------------------------|------|
| IP aizsardzības pakāpe | IP44 |
|------------------------|------|

#### Iepakojšanas vienības

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE    |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1      |
| 1. iepakojuma augstums         | 0,7 cm |
| 1. iepakojuma platums          | 8,5 cm |
| 1. iepakojuma garums           | 8,5 cm |
| 1. iepakojuma svars            | 17,4 g |

#### Piedāvājiēt ilgspēju

|                                  |                                                                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgspējīgs piedāvājuma statuss   | Green Premium izstrādājums                                                                                         |
| REACH regula                     | <a href="#">REACH Deklarācija</a>                                                                                  |
| Nesatur REACH SVHC               | Jā                                                                                                                 |
| ES RoHS direktīva                | Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) <a href="#">ES RoHS deklarācija</a> |
| Nesatur toksiskus smagos metālus | Jā                                                                                                                 |
| Nesatur dzīvsudrabu              | Jā                                                                                                                 |
| Ķīnas RoHS regula                | <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>                                                                             |
| Informācija par RoHS izņēmumiem  | <a href="#">Jā</a>                                                                                                 |
| Vides informācijas publicēšana   | <a href="#">Produkta letekme Uz Vidi</a>                                                                           |
| Cirkularitātes profils           | Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu atbilstīgai pārstrādei                                                      |

Līguma garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|