



Galvenā

Diapazona nosaukums	Prima
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slēdzis
Piegādes veids	Nokomplektēts produkts
Funkcija	1-polu 2-virzienu
Nosegvāka plāksnes krāsa	Balts
Savienojumu veids	Spailes pacelšanai

Papildinošs

Montāža	Virsmas
Nominālā strāva	10 AX atbilstoši 250 V AC
Savienojuma kapacitāte	2 kabelis (i) 2,5 mm ²
Vadu struktūra	Stingrs Elastīgs
Vadu izolācijas noņemšanas garums	11 mm
Redzamo daļu materiāls	PA6 FR850
Produkta virsmas apdare	Glancēts
Augstums	61 mm
Platums	61 mm
Dziļums	35 mm
Neto svars	0,061 kg

Vide

Produkta sertifikācija	CE
IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,500 cm
1. iepakojuma platums	6,100 cm
1. iepakojuma garums	6,100 cm
1. iepakojuma svars	60,700 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	10,000 cm
2. iepakojuma platums	18,000 cm
2. iepakojuma garums	24,000 cm
2. iepakojuma svars	696,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 3. iepakojumā	100
3. iepakojuma augstums	30 cm
3. iepakojuma platums	40 cm

3. iepakojuma garums	60 cm
3. iepakojuma svars	13,169 kg

Piedāvājiel ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	 Jā

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------