

Gegevensblad product

Kenmerken

NSYDLS242

Thalassa PLS - Automatenframe - 360x270mm
- 24 modules (18mm)



Hoofd

Range	Thalassa
Categorie toebehoren	Montage toebehoren
Applicatie	Modulaire verdeelapplicatie Multifunctioneel
Product or component type	Chassis
Device short name	DLS
Nominale afmetingen voor kast	- H: 360 mm W: 270 mm D: 180 mm
Montagezone	Voorzijde kast
Bereik compatibiliteit	Thalassa Thalassa PLS
Apparaatsamenstelling	1 chassis-structuur 1 frontpaneel 2 35 mm DIN rail

Complementair

Materiaal	Voorpaneel: zelfblussend Chassis-structuur en rails: gegalvaniseerd staal
Kleur	Voorpaneel: grijs (RAL 7032)
Bevestigingsmethode	Via bevestigingselement - op voorzijde met steunen locatie
Aantal horizontale rijen	2
Totaal aantal modules (18 mm)	24
Type frontplaat	Uitgesneden plaat
Aantal uitsnijdingen	2 uitsnijdingen
Hoogte	340 mm
Breedte	250 mm
Diepte	90 mm

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9 cm
Package 1 Width	25 cm
Package 1 Length	34 cm
Package 1 Weight	950 g

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voltoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja

Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
contractuele waarborg	
Garantie	18 months