



Principales

Gamme	Prisma
Gamme de produit	Prisma G
Type de produit ou équipement	Porte
Nom du produit	Pack 160
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma G boîtier
Équipement fournis	Porte Poignée Serrure à clé (clé 405) Autre verrouillage et insert à commander séparément 2 charnière
Installation du coffret	En saillie Aligné avec le kit
Type de porte	Opaque
Degré de protection IP	IP30

Complémentaires

Description d'installation	Coffret Pack - largeur 555 mm Coffret d'extension - largeur 555 mm
Sens d'ouverture de la porte	Réversible
Nombre de verrous	1
Angle d'ouverture de porte	130 °
Nombre de modules de 18 mm par rangée	24
Nombre total de modules de 18 mm	48
Nombre de modules verticaux (50 mm)	9
Nombre de rangées horizontales	2
Matière du coffret	Feuille d'acier traité
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	480 mm
Largeur	550 mm
Profondeur	22 mm
Poids du produit	2,98 kg
Finition de la surface	Mat Lisse
Couleur	Blanc (RAL 9001)

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK08 conforming to EN/CEI 62262
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,0 cm
Largeur de l'emballage 1	51,5 cm
Longueur de l'emballage 1	59,5 cm

Poids de l'emballage 1	2,98 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	30
Hauteur de l'emballage 2	100,0 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	101,32 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit