

Principales

Gamme	Domae
Type de produit ou équipement	Peigne de raccordement
Mode d'installation	Horizontale
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de connexion
Description des lignes	1L
Longueur modules de 18 mm	12
Normes	CEI 60664 EN/CEI 60439-1

Complémentaires

Nombre de voies	12 voies 1 P + auxiliaire
Configuration des pôles pour 1 voie	1 x 1P
"Pas" de raccordement	18 mm
Type de connecteur	Dent
Distance entre appareils	18 mm
Isolement	Isolé
Présentation du produit	Découpable
[Ie] courant assigné d'emploi	63 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA Ph/N
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V CA se conformer à CEI 61439-1
Emplacement de montage	Haut sur borne du type à cage
Pas de 9 mm	24
Largeur	220 mm
Couleur	Gris clair (RAL 7035)
Compatibilité de gamme	Easy9 Easy9 MCB Easy9 Easy9 RCBO Easy9 Easy9 RCCB Easy9 Easy9 switch Domae

Environnement

Tenue au feu	850 °C (30 s) conforme à CEI 60695-2-1
Degré de pollution	3

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1 cm
Largeur de l'emballage 1	1 cm
Longueur de l'emballage 1	21 cm
Poids de l'emballage 1	35 g

Durabilité de l'offre

Emballage avec carton recyclé	Oui
REACH sans SVHC	Oui
Directive UE RoHS	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Informations d'exemption RoHS	Oui
Règlement RoHS chinois	Déclaration RoHS Pour La Chine
Communication environnementale	Profil Environnemental Du Produit
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------