



Osnovno

Ponuda	Pragma
Vrsta proizvoda ili dijela	Ormar
Tip razdjelnika	Modularni razdjelnik
Širina	Ugrađen: 330 Mm Izvana: 344 mm
Visina	Ugrađen: 310 mm Izvana: 349 mm
Dubina	Izvana: 13,4 mm Ugrađen: 90 mm
Nb of 18 mm modules per row	12
Nb of horizontal rows	1
Uključena oprema	2 x Stezaljke 1 x Identifikacijska oznaka
Type of door	Reverzibilan Bijela vrata Adjustable

Dodatno

Ugradnja razdjelnika	Podžbukni
9 mm vrhovi	24
Ukupan broj 18 mm modula	12
[In] Nazivna struja	63 A
[Ui] Nazivni napon izolacije	690 V
Tip šine	DIN
Uvod kabela	Flexible flaps
Broj priključnih blokova	2 neutral / earth (Vijčani spoj) sa 16 outgoing
Priključci distribucijskog bloka	24 x 4 mm ² zaneutral / earth 8 x 25 mm ² zaneutral / earth
Opis opcija za zaključavanje	Opcijska brava
Materijal razdjelnika	Vrata: electro galvanised steel Ormar: Samogasiva plastika
Boja	Vrata: Bijela (RAL 9016) Ormar: Bijela (RAL 9016)
Segmet tržišta	Mala reklama Stambeni

Okolina

Otpornost na plamen	Ormar: 650 °C
Kategorija prenapona	II
Okolišna temperatura zraka pri radu	-20...40 °C
Standardi	DIN 43871 IEC 60695-2-1 IEC 60439-3

Broj pakirnih jedinica

Mjerna jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Visina	11 cm
Paket 1 Širina	35 cm
Paket 1 Dužina	36 cm
Paket 1 Težina	2,482 kg

Održivost ponude

REACH, bez SVHC	Da
Direktiva EU RoHS	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Bez žive	Da
Propis RoHS za Kinu	Izjava RoHS Za Kinu
Informacije o RoHS izuzeću	Da

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------