



### Principales

Gamme	Domae
Type de produit ou équipement	Interrupteur différentiel
Nom de l'appareil	RCCB
Description des pôles	4P
Classe de protection différentielle	Type AC

### Complémentaires

Position du pôle neutre	Gauche
Position de l'appareillage dans l'installation	Départ
[In] courant assigné d'emploi	25 A
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	400 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 61008
Technologie différentiel	Électromécanique
Sensibilité du différentiel	300 mA
Temporisation protection différentielle	Instantané
Courant nominal de court-circuit conditionnel	6 kA 25 A
[Ui] tension assignée d'isolement	440 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Type de commande	Par maneton
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
"Pas" de raccordement	18 mm entre phase et neutre
Pas de 9 mm	8
Hauteur	81 mm
Largeur	72 mm
Profondeur	76 mm
Mode de raccordement	Borne du type à cage (en aval) 25 mm <sup>2</sup> souple Borne du type à cage (en aval) 35 mm <sup>2</sup> rigide Borne du type à cage (en amont) 25 mm <sup>2</sup> souple Borne du type à cage (en amont) 35 mm <sup>2</sup> rigide

### Environnement

Normes	CEI 61008
Degré de pollution	2
Tropicalisation	2 se conformer à CEI 61008
Altitude de fonctionnement	2000 m
Température ambiante de fonctionnement	-5...40 °C
Température ambiante de stockage	-40...60 °C

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,5 cm
Largeur de l'emballage 1	7 cm
Longueur de l'emballage 1	8 cm
Poids de l'emballage 1	354 g

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------