



Principales

Gamme de produit	INS40...160
Type de produit ou équipement	Poignée rotative
Type d'accessoires / pièces séparées	Accessoires de contrôle
Couleur de poignée	Rouge
Couleur du plastron de la commande	Jaune
Style de montage de la commande rotative	Prolongé

Complémentaires

Cadenassage de la commande rotative	Cadenas sur position OFF
Emplacement de montage de poignée tournante	Latéral

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,5 cm
Largeur de l'emballage 1	12,5 cm
Longueur de l'emballage 1	31,5 cm
Poids de l'emballage 1	264,0 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	24
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	40,0 cm
Longueur de l'emballage 2	60,0 cm
Poids de l'emballage 2	7,409 kg
Type d'emballage 3	PAL
Nb produits dans l'emballage 3	288
Hauteur de l'emballage 3	120,0 cm
Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
Longueur de l'emballage 3	288,0 cm
Poids de l'emballage 3	80,012 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Profil de circularité	 Informations De Fin De Vie
Proposition 65 de Californie	WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------