



Teknisk informasjon

Serie	Wibe
Produktnavn	Wibe kabelstiger
Produkt eller type komponent	Kabelstige
Kortnavn utstyr	KHZSPZ
Applikasjon	Industriell bruk

Komplementær

Sideprofiltype	Åpen profil
Trinntype	Perforert profil
Montasjeplassering	Innendørs Utendørs
Trinnavstand	250 mm
Materiale	Stål, varmgalvanisert
Atmosfærisk korrosivitets kategori	C3/C4
Høyde	55 mm
Bredde	300 mm
Lengde	6 m
Vekt	220 kg / 100 m

Miljø

Miljødata	Lokale med høyt nivå av korrosjon, fukt og luftforurensinger Industri og kystområder, kjemiske fabrikker
Standarder	IEC 61537

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil