



Fő jellemzők

Termékcsalád	Prisma
Termék vagy alkatrész típusa	Szerelőlemez mozgó része
Termék specifikus alkalmazás	Villamos elosztó betáplálás

Kiegészítő jellemzők

Társított szekrény típusa	Mező
Szekrény/mező szélesség (mm)	650 mm
Szélesség	538 mm
Mélység	88 mm
Magasság	142 mm
Beépített készülék	NS100 4P NS250 4P
Szerelési mód	Ø 22 mm
Függőleges modulok (50 mm) száma	3
Szín	Fehér
Színkód	RAL 9001
Speciális színopciók	Igen

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	17,0 cm
1. csomag szélessége	22,0 cm
1. csomag hossza	56,0 cm
1. csomag súlya	4,35 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	30
2. csomag magassága	61,0 cm
2. csomag szélessége	80,0 cm
2. csomag hossza	120,0 cm
2. csomag súlya	132,6 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen

Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------