



Fő jellemzők

Termékválaszték	ARGUS alkonyatkapcsoló
Terméksalád	ARGUS
Termék vagy alkatrész típusa	Mozgásérzékelő
Terhelés típusa	LED világítás: : 100 W Kompakt fénycső: : 100 W Motor: : 100 W Relé: : 5 A - 250 V Hagyományos izzó: : 1000 W - 230 V Halogén lámpa: : 900 W - 230 V Halogén lámpa standard elektronikus transzformátorral: 250 VA Halogén lámpa standard ferromágneses transzformátorral: 500 VA Fénycső: 200 VA Kapacitív: , 21 µF Kapacitív: , 14 µF
Színárnyalat	Fehér

Kiegészítő jellemzők

Kimeneti feszültség	220...250 V
Vezérlő típusa	Mozgásérzékelő
Rendelkezésre álló funkció	Biztosítós szakaszolókapcsoló
Fényerősség beállítása	5...1000 lux
Detection range	Sugár: 3500 mm
Készülék felszerelése	Mennyezeti Süllyesztett
Szerelési magasság	2,5 m

Környezet

IP védettségi fok	IP20
-------------------	------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,5 cm
1. csomag szélessége	12,6 cm
1. csomag hossza	13,0 cm
1. csomag súlya	265,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	48
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	40,0 cm
2. csomag hossza	60,0 cm
2. csomag súlya	13,56 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.