



Principales

Gamme de produit	Mureva
Type de produit ou équipement	Boîtier de distribution
Nuance de la couleur	Gris (RAL 7035)

Complémentaires

Montage de l'appareil	Saillie
Mode de fixation	Par vis: couvercle
Dimension de base	175 x 150 x 80 mm
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): corps Polypropylène: couvercle
Hauteur	164 mm
Largeur	193 mm
Profondeur	88 mm

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP55
Tenue aux chocs (IK)	IK07
Température du fil incandescent	750 °C
Normes	EN 60670 CE

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,5 cm
Largeur de l'emballage 1	17,2 cm
Longueur de l'emballage 1	20,7 cm
Poids de l'emballage 1	380 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	28
Hauteur de l'emballage 2	40 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Poids de l'emballage 2	11,54 kg
Type d'emballage 3	PAM
Nb produits dans l'emballage 3	700
Hauteur de l'emballage 3	217,5 cm

Largeur de l'emballage 3	100 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	269,5 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises