



### Principales

Gamme de produit	Mureva TUBE
Type de produit	Conduit
Couleur	Gris (RAL 7035)
Quantité par emballage	17 pièces

### Complémentaires

Forme	Non tulipé
Conditions d'utilisation	Intérieur/extérieur
Accessoires associés	Dispositifs de câblage Mureva Boîtes pour montage en surface Mureva BOX
Matière	PVC (chlorure de polyvinyle)
Résistance à l'écrasement	750 N/m
Section nominale	74 mm <sup>2</sup>
Diamètre intérieur	16,8 mm
Diamètre extérieur	20 mm
Longueur	3 mm
Poids du produit	0,106 kg

### Environnement

Température de fonctionnement	-5...60 °C
Labels qualité	NF
Normes	EN 50086-2-1 EN 61386-21 : 2004
Caractéristique d'environnement	Non propagateur de flamme
Classe IP	IP40 avec coudes et pièces en T IP41 avec courbures standard
Classe IK	IK07 conforming to CEI 62262

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,5 cm
Largeur de l'emballage 1	11,5 cm
Longueur de l'emballage 1	300,2 cm
Poids de l'emballage 1	0,106 kg

### Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------