



Principales

Gamme de produit	Mureva TUBE
Type de produit	Conduit
Couleur	Gris (RAL 7035)
Quantité par emballage	10 pièces

Complémentaires

Forme	Non tulipé
Conditions d'utilisation	Intérieur/extérieur
Accessoires associés	Dispositifs de câblage Mureva Boîtes pour montage en surface Mureva BOX
Matière	PVC (chlorure de polyvinyle)
Résistance à l'écrasement	750 N/m
Section nominale	191 mm ²
Diamètre intérieur	27 mm
Diamètre extérieur	32 mm
Longueur	3 m
Poids du produit	0,207 kg

Environnement

Température de fonctionnement	-5...60 °C
Labels qualité	NF
Normes	EN 50086-2-1 EN 61386-21 : 2004
Caractéristique d'environnement	Non propagateur de flamme
Classe IP	IP40 avec coudes et pièces en T IP41 avec courbures standard
Classe IK	IK07 conforming to CEI 62262

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	9,5 cm
Largeur de l'emballage 1	14 cm
Longueur de l'emballage 1	301 cm
Poids de l'emballage 1	0,207 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------