

### Principales

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Gamme de produit       | Mureva TUBE     |
| Type de produit        | Manchon         |
| Couleur                | Gris (RAL 7035) |
| Quantité par emballage | 100 pièces      |

### Complémentaires

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Conditions d'utilisation  | Intérieur/extérieur |
| Destination du produit    | Conduit Mureva Tube |
| Matière                   | Polypropylène       |
| Résistance à l'écrasement | 750 N/m             |
| Section nominale          | 43 mm <sup>2</sup>  |
| Diamètre intérieur        | 12,8 mm             |
| Diamètre extérieur        | 16 mm               |
| Poids du produit          | 0,004 kg            |

### Environnement

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Température de fonctionnement | -5...60 °C                         |
| Labels qualité                | NF                                 |
| Normes                        | EN 50086-2-1<br>EN 61386-21 : 2004 |
| Classe IP                     | IP41                               |
| Classe IK                     | IK08                               |

### Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1             | PCE     |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1       |
| Hauteur de l'emballage 1       | 1,3 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 16,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 23,5 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 4 g     |
| Type d'emballage 2             | BB1     |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 100     |
| Hauteur de l'emballage 2       | 13 cm   |
| Largeur de l'emballage 2       | 16,5 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 23,5 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 1,4 kg  |
| Type d'emballage 3             | CAR     |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 500     |
| Hauteur de l'emballage 3       | 26,5 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 30,5 cm |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Longueur de l'emballage 3 | 40 cm   |
| Poids de l'emballage 3    | 2,31 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |
| Profil de circularité               | Pas d'opérations particulières de recyclage requises   |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|