



Principales

Gamme de produit	Mureva TUBE
Type de produit	Manchon
Couleur	Gris (RAL 7035)
Quantité par emballage	50 pièces

Complémentaires

Destination du produit	Conduit Mureva Tube
Conditions d'utilisation	Intérieur/extérieur
Matière	Polypropylène
Résistance à l'écrasement	750 N/m
Section nominale	119 mm²
Diamètre intérieur	21,3 mm
Diamètre extérieur	25 mm
Poids du produit	0,007 kg

Environnement

Température de fonctionnement	-5...60 °C
Labels qualité	NF
Normes	EN 61386-21 : 2004 EN 50086-2-1
Classe IP	IP41
Classe IK	IK08

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	13,5 cm
Largeur de l'emballage 1	16,5 cm
Longueur de l'emballage 1	24,0 cm
Poids de l'emballage 1	6,0 g

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui

Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle	
Garantie	18 months