



### Principales

Gamme de produit	Ultra
Type de produit ou équipement	Adaptateur
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9010)
Équipement inclus	Plaque avant
Quantité du lot	Lot de 5

### Complémentaires

Nombre de postes	1 poste
Nombre de modules	2 modules
Emplacement de montage	75 mm installation trunking
Destination du produit	45 x 45 mm wiring device
Mode de fixation	Clipsé
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Longueur	80 mm
Hauteur	85 mm
Largeur	22 mm

### Environnement

Normes	EN 50085-1 :2005 EN 50085-2-1 :2006
Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP40

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,185 cm
Largeur de l'emballage 1	8,500 cm
Longueur de l'emballage 1	8,000 cm
Poids de l'emballage 1	26,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	9,000 cm
Largeur de l'emballage 2	10,500 cm
Longueur de l'emballage 2	13,500 cm
Poids de l'emballage 2	189,000 g
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	180
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	40,000 cm

Longueur de l'emballage 3	60,000 cm
Poids de l'emballage 3	7,204 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------