



## Principales

Gamme de produit	Ultra
Type de produit ou équipement	Reducer
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9010)
Quantité du lot	Lot de 5

## Complémentaires

Coupe transversale de partage	101 x 50 mm 151 x 50 mm
Matériau de partage	Plastique
Mode de fixation	Clipsé
Matière	PC/ABS
Hauteur	155 mm
Largeur	66 mm
Profondeur	52 mm

## Environnement

Normes	EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP40
Tenue aux chocs (IK)	IK07

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	15,5 cm
Largeur de l'emballage 1	6,6 cm
Longueur de l'emballage 1	5,2 cm
Poids de l'emballage 1	52,0 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	5
Poids de l'emballage 2	260 g
Type d'emballage 3	CAR
Nb produits dans l'emballage 3	35
Poids de l'emballage 3	1,82 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------